


Колектор FR-8-1/4-BR

Номер деталі: 546750

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	11.5 mm
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 bar...16 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Кількість виходів	8
Кількість провідників	1
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав