


Плита регулятора VABF-S3

Номер деталі: 546837

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	ISO 15407-1
Положення монтажу	Будь-який
Функція регулятора	постійний тиск на виході З вторинним вихлопом
Додатковий манометр	Можливий
Тиск на вході 1	0.5 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті на індивідуальну плиту
Підключення манометра	За допомогою кріпильного хомута
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал панелі управління	PA
Матеріал корпусу контролера	Алюміній литий під тиском