

# Адаптер NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Номер деталі: 547432

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	Можливість вкручування
Електричне підключення	5-ріп M12x1 Роз'єм
Довжина кабелю	0.3 m
Склад кабелю	4 x 0,34 мм <sup>2</sup>
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Матеріал оболонки кабелю	PUR
Матеріал корпусу	ABS
Матеріал штекерних контактів	Латунь, позолочена