

Картридж генератора вакууму VN-10-N

Номер деталі: 547697

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір сопла Лавалю	0.95 mm
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	За замовчуванням Високий вакуум
Робочий тиск	1 bar...8 bar
Робочий тиск для максимального вакууму	3.5 bar
Максимальний вакуум	93 %
Номинальний робочий тиск	6 bar
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери	21.8 l/min
Час подачі повітря при номінальному робочому тиску	1.02 s
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	1.65 g
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал уловлюючої насадки	POM
Матеріал випускного сопла	Кований алюмінієвий сплав