

Картридж генератора вакууму VN-14-L

Номер деталі: 547700

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір сопла Лавалю	1.4 mm
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	За замовчуванням Високий об'єм втягування
Робочий тиск	1 bar...8 bar
Номинальний робочий тиск	6 bar
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери	92.6 l/min
Час подачі повітря при номінальному робочому тиску	0.31 s
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	3.75 g
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал уловлюючої насадки	POM
Матеріал випускного сопла	Кований алюмінієвий сплав