

Вакуумметр VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG

Номер деталі: 547843

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір манометра	63
Положення підключення	По центру на задній стороні
На підставі норм	EN 837-1
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Покриття
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Діапазон відображення	-1 bar...0 bar
Шкала	Одинарна шкала
Робочий тиск	-1 bar...0 bar
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Коефіцієнт постійного навантаження	0.75
Коефіцієнт змінного навантаження	0.66
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	90 g
Клас точності вимірювань	2,5
Тип кріплення	Можливість вкручування
Пневматичне з'єднання	R1/4
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Матеріал корпусу	ABS

Особливості	Значення
Матеріал сегментів	PS
Матеріал оглядового вікна	PS