


Амортизатор DYSC-5-5-Y1F

Номер деталі: 548011

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	5
Крок	5 mm
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	2 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одиначної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	5 mm
Максимальна сила удару	200 N
Максимальне споживання енергії на один хід	1 J
Максимальне споживання енергії на годину	8000 J
Максимальна залишкова енергія	0.01 J
Сила скидання	0.9 N
Мінімальне зусилля введення	7.5 N
Вага продукту	9 g
Діапазон мас	1.5 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь