


# Амортизатор DYSC-12-12-Y1F

Номер деталі: 548014

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Крок	12 mm
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одиначної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	12 mm
Максимальна сила удару	1000 N
Максимальне споживання енергії на один хід	10 J
Максимальне споживання енергії на годину	36000 J
Максимальна залишкова енергія	0.05 J
Сила скидання	5 N
Мінімальне зусилля введення	35 N
Вага продукту	81 g
Діапазон мас	45 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь