

Амортизатор DYEF-M12-Y1F

Номер деталі: 548375

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M12
Крок	4.2 mm
Демпфування	Еластичні амортизаційні кільця/підкладки з обох сторін з металевим фіксованим упором
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.8 m/s
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	4.2 mm
Максимальне споживання енергії на один хід	0.12 J
Вага продукту	39.6 g
Тип кріплення	З контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь