


Заглушка CPX-M-AK-C

Номер деталі: 548753

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	30 мм
Висота	58 мм
Довжина	22 мм
Дозвіл	UL94 V0
Вага продукту	54 g
Ступінь захисту	IP65 IP67 в змонтованому стані згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Температура зберігання	-40 °C...70 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріальні ущільнення	NBR
Відносна вологість	5 - 90 % Не конденсується