


Електричний інтерфейс VABE-S6-1LF-C-A4-E

Номер деталі: 549042

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Інтерфейс Fieldbus	Розетка, M12x1, 4-pin Роз'єм, M12x1, 4-pin
Максимальна кількість котушок пневморозподільників	4
Кількість підлеглих елементів на пристрій	1
Максимальна кількість виходів	4
Максимальна кількість входів	4
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 90 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	850 g
Електричний контроль	Fieldbus
Електричне підключення	через CPX
Діапазон адресації	1 ... 31 (0) Налаштування адресним пристроєм AS-Interface
Інтерфейс Fieldbus, гальванічна розв'язка	Оптрон
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR PUR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском PA