

Мультипіновий модуль VABE-S6-LT-C-S10-R5

Номер деталі: 549047

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	10 для бістабільних пневморозподільників 20 для моностабільних пневморозподільників
Максимальний сумарний струм	10 A
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 V
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	790 g
Кількість електричних з'єднань	10
Електричний контроль	Мільтипін
Електричне підключення	5-pin M12 Роз'єм
Матеріал покриття	PA
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском