


Дросельна плита VABF-S1-1-F1B1-C

Номер деталі: 549102

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Ширина | 42 mm |
| На підставі норм | ISO 5599-1 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Багатшарова будова пневматичної частини | Плита з вихлопними дроселями |
| Робочий тиск | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Стандартна номінальна витрата | 1100 l/min |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ступінь захисту | IP65 NEMA 4 |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...50 °C |
| Вага продукту | 220 g |
| Тип кріплення, багаторівнева конструкція | На колекторній плиті на індивідуальну плиту |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | Алюміній литий під тиском |