



# Підвищувач тиску DPA-100-D

Номер деталі: 549398

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ø поршня	100 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Двопоршневий підсилювач тиску
манометр	Підготовлено для G1/8
Вихідний тиск 2	4 bar...16 bar
Робочий тиск	2.5 bar...8 bar
Діапазон регулювання тиску	5 bar...16 bar
Тиск на вході 1	2 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Вага продукту	13000 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/2
Пневматичний порт 3	G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS