



# Підвищувач тиску DPA-63-16-A

Номер деталі: 549400

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ø поршня	63 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Двопоршневий підсилювач тиску з магнітним поршнем
манометр	Підготовлено для G1/8
Вихідний тиск 2	4 bar...16 bar
Робочий тиск	2 bar...10 bar
Діапазон регулювання тиску	4 bar...16 bar
Тиск на вході 1	2 bar...10 bar
Примітка щодо діапазону регулювання тиску	При максимально напруженій пружині регулятора максимальний робочий тиск на виході може бути перевищений на 40%.
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Вага продукту	6000 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичне з'єднання 2	G3/8
Пневматичний порт 3	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS