

# Лічильник CSES-P-C8-E

Номер деталі: 549403

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Електричний лічильник з батареєю
Тип скидання	Ручна кнопка або електричний сигнал
Дисплей	8 цифровий
Максимальна частота обрахунків	7.5 kHz
Ослаблена частота підрахунку	30 Hz
Мінімальна довжина імпульсу для приводу	15 ms
Мінімальна довжина імпульсу для скидання	15 ms
Верхній поріг DC	5 V...30 V
Джерело живлення	Літієва батарея
Нижній поріг постійного струму	0.7 V
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Вага продукту	30 g
Налаштування входу лічильника	негативний нахил 30 Гц
Обрахунковий вхід (input)	Програмований
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PC