


Редуктор EMGA-40-P-G5-SST-42

Номер деталі: 549429

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|-------------------------|
| Розмір фланця шестерні | 40 mm |
| Розмір фланця двигуна | 42 mm |
| Торсіонний люфт | 0.25 deg |
| Тип шестерні | Планетарний редуктор |
| Передаточне число | 5:1 |
| Максимальна швидкість приводу | 18000 rpm |
| Робоча температура редуктора | -25 °C...90 °C |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Ступінь захисту | IP54 |
| безперервний вихідний обертовий момент | 14 Nm |
| Момент інерції маси, редуктор | 0.019 kgcm ² |
| Максимальний вихідний крутний момент | 22 Nm |
| Максимальна ефективність | 98 % |
| Жорсткість на скручування | 1 Nm/arcmin |
| Вага продукту | 350 g |
| Інтерфейс редуктора, вихідний вал | 40G |
| Інтерфейс зубчастого приводу | 42A |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |