


Редуктор EMGA-60-P-G5-SST-57

Номер деталі: 549431

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	60 mm
Розмір фланця двигуна	57 mm
Торсіонний люфт	0.17 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	5:1
Максимальна швидкість приводу	13000 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	22 Nm
Момент інерції маси, редуктор	0.078 kgcm ²
Максимальний вихідний крутний момент	35.2 Nm
Максимальна ефективність	98 %
Жорсткість на скручування	2.3 Nm/arcmin
Вага продукту	900 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	60G
Інтерфейс зубчастого приводу	57A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS