


Редуктор EMGA-80-P-G3-SST-87

Номер деталі: 549432

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	80 mm
Розмір фланця двигуна	87 mm
Торсіонний люфт	0.12 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	3:1
Максимальна швидкість приводу	7000 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	85 Nm
Момент інерції маси, редуктор	0.77 kgcm ²
Максимальний вихідний крутний момент	136 Nm
Максимальна ефективність	98 %
Жорсткість на скручування	6 Nm/arcmin
Вага продукту	2100 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	80G
Інтерфейс зубчастого приводу	87A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS