


Роз'єм VABM-C7-12W-G18-5

Номер деталі: 549651

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	5
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Вага продукту	142 g
Підключення пілотного повітря 12	M3
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	M7
Пневматичний порт 3	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав