

Електромагнітна котушка MD-2-24VDC-PA

Номер деталі: 549903

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Робочий цикл	100%
Характеристики котушки	24 V DC: 6,8 W
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-20 °C...50 °C
Максимальний момент затягування гвинтового з'єднання	0.5 Nm
Вага продукту	110 g
Електричне підключення	відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення	З накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал магнітної котушки	Дюропласт мідь Сталь
Матеріал обмотки	мідь