

# Роз'єм MSSD-N

Номер деталі: 550067

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN175301-803
Кабельна розетка	Кутовий
Вага продукту	30 g
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення тип А згідно EN 175301-803
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Електричне підключення 1, тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3
Електричне підключення 2, технологія підключення	Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...24 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...250 V
Струмове навантаження при 40 °C	16 A
Кабельний роз'єм	M20x1,5
Діаметр кабелю	8 mm...10 mm
Номинальний переріз провідника	1.5 mm <sup>2</sup>
Ступінь захисту	IP65
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-25 °C...80 °C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал гвинтів	Сталь
Матеріальні ущільнення	VMQ