

# Блок підключення CPE14-PRS-3/8-3-NPT

Номер деталі: 550080

FESTO



## Технічні дані

| Особливості   | Значення                               |
|---|--|
| Ширина  | 20 mm                                  |
| Положення монтажу                                     | Будь-який                              |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників   | 3                                      |
| Максимальна кількість зон тиску                       | 2                                      |
| Розривний тиск  | 5 MPa<br>725 psi                       |
| Тиск розриву  | 50 bar                                 |
| Робочий тиск  | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                       | 2 - помірний вплив корозії             |
| Відповідність LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Температура середовища                                | 23 °F...122 °F                         |
| Температура навколишнього середовища                  | 23 °F...122 °F                         |
| Максимальний момент дотягування для кріплення клапана | 0,9 ft-lbf                             |
| Вага продукту   | 9170 oz                                |
| Тип монтажу з'єднувального блок                       | з наскрізним отвором                   |
| Тип кріплення клапана                                 | з внутрішньою різьбою                  |
| Пневматичний порт 1                                   | 3/8 NPT                                |
| Пневматичний порт 3                                   | 3/8 NPT                                |
| Пневматичне з'єднання 5                               | 3/8 NPT                                |
| Інформація про матеріали                              | Відповідно до RoHS                     |
| Матеріал з'єднувальної планки                         | Кований алюмінієвий сплав              |