

Блок підключення CPE18-PRS-3/8-4-NPT

Номер деталі: 550090

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Ширина | 26 mm |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 4 |
| Максимальна кількість зон тиску | 2 |
| Розривний тиск | 5 MPa 725 psi |
| Тиск розриву | 50 bar |
| Робочий тиск | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура середовища | 23 °F...122 °F |
| Температура навколишнього середовища | 23 °F...122 °F |
| Максимальний момент дотягування для кріплення клапана | 1,5 ft-lbf |
| Вага продукту | 17187 oz |
| Тип монтажу з'єднувального блок | з наскрізним отвором |
| Тип кріплення клапана | з внутрішньою різьбою |
| Пневматичний порт 1 | 3/8 NPT |
| Пневматичний порт 3 | 3/8 NPT |
| Пневматичне з'єднання 5 | 3/8 NPT |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал з'єднувальної планки | Кований алюмінієвий сплав |