

# Кабель з роз'ємом KMYZ-4-2,5-B-EX

Номер деталі: 550481

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення  |
|---|---|
| Морська класифікація                        | Див. сертифікат                                       |
| Тип кріплення                               | На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2 |
| Положення монтажу                           | Будь-який   |
| Вага продукту                               | 34.5 g  |
| Електричне підключення                      | Розетка кутова<br>кабель<br>Прямокутний дизайн MSZB   |
| Діапазон робочої напруги постійного струму  | 3 V...36 V  |
| Номінальна робоча напруга постійного струму | 24 V  |
| Струмове навантаження при 40 °C             | 1 A   |
| Стійкість до стрибків напруги               | 900 V   |
| Під'єднання захисного заземлення            | не в наявності  |
| Довжина кабелю                              | 2.5 m   |
| Властивості кабелю                          | Стандарт  |
| Склад кабелю                                | 2 x 0,35 мм <sup>2</sup>                              |
| Ступінь захисту                             | IP40  |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...50 °C  |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви EC RoHS                              |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Відповідно до правил RoHS Великобританії              |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L  |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                    |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 1 - низький опір корозії                              |
| Матеріал оболонки кабелю                    | PVC   |
| Матеріал корпусу                            | PA  |
| Матеріал штекерних контактів                | Бронза  |