


Блок підключення CPE18-3/2-PRS-3/8-9

Номер деталі: 550575

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Ширина | 26 mm |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 9 |
| Максимальна кількість зон тиску | 2 |
| Розривний тиск | 5 MPa 725 psi |
| Тиск розриву | 50 bar |
| Робочий тиск | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура середовища | -5 °C...50 °C |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...50 °C |
| Максимальний момент дотягування для кріплення клапана | 2 Nm |
| Вага продукту | 828 g |
| Тип монтажу з'єднувального блок | з наскрізним отвором |
| Тип кріплення клапана | з внутрішньою різьбою |
| Пневматичний порт 1 | G3/8 |
| Пневматичний порт 3 | G3/8 |
| Пневматичне з'єднання 5 | G3/8 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал з'єднувальної планки | Кований алюмінієвий сплав |