


Осьовий комплект EAMM-A-D40-87A

Номер деталі: 550982

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Передаваний крутний момент	12.5 Nm
Вага продукту	530 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D40A D40B D40C
Код інтерфейсу Motor In	87A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS