

# Пластикова трубка PEN-12X1,75-SI-200

Номер деталі: 551454

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення   |
|---|--|
| Зовнішній Ø                               | 12 mm  |
| Радіус вигину, що залежить від витрати    | 58 mm  |
| Внутрішній Ø                              | 8.4 mm   |
| Мінімальний радіус вигину                 | 33 mm  |
| Властивості трубки                        | підходить для енергетичних ланцюгів  |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                |
| Зверніть увагу на робочий тиск            | Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C  |
| Дозвіл                                    | TÜV  |
| Орган сертифікації                        | B 013277 0506 00   |
| Робоче середовище                         | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (рідка, без льоду)       |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L   |
| Клас "чистої кімнати"                     | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1 |
| Температура навколишнього середовища      | -30 °C...60 °C   |
| Вага виробу за довжиною                   | 0.05423 kg/m   |
| Пневматичне з'єднання                     | Для цангового фітинга зовн. Ø 12 mm  |
| Колір                                     | Срібло   |
| Твердість по шкалі Shore                  | D 52 +/-3  |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS   |
| Матеріал трубки                           | PE   |