

Роз'єм FBS-RJ45-PP-GS

Номер деталі: 552000

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	30 мм
Висота	72 мм
Довжина	22 мм
Вага продукту	60 g
Інформація про інтерфейс Fieldbus	PROFINET
Специфікація кабелю Ethernet	Тип: CAT.5 Діаметр одного проводу: макс. 1,6 мм 0,13 - 0,36 мм ² , 7-провідний 0,13 - 0,36 мм ² , 1-провідний
Захист від прямого і непрямого контакту	PELV
Допустимий діаметр кабелю	5 mm...8 mm
Ступінь захисту	IP65 IP67 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Температура зберігання	-40 °C...70 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал штекерних контактів	Мідний сплав нікельовані та позолочені