


# Редуктор EMGA-120-P-G3-SAS-100

Номер деталі: 552196

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	120 mm
Розмір фланця двигуна	100 mm
Торсіонний люфт	0.12 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	3:1
Максимальна швидкість приводу	6500 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	115 Nm
Момент інерції маси, редуктор	2.63 kgcm <sup>2</sup>
Максимальний вихідний крутний момент	184 Nm
Максимальна ефективність	98 %
Жорсткість на скручування	12 Nm/arcmin
Вага продукту	6000 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	120G
Інтерфейс зубчастого приводу	100A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS