


Редуктор EMGA-120-P-G5-SAS-100

Номер деталі: 552197

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	120 mm
Розмір фланця двигуна	100 mm
Торсіонний люфт	0.12 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	5:1
Максимальна швидкість приводу	6500 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	195 Nm
Момент інерції маси, редуктор	1.53 kgcm ²
Максимальний вихідний крутний момент	312 Nm
Максимальна ефективність	98 %
Жорсткість на скручування	12 Nm/arcmin
Вага продукту	6000 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	120G
Інтерфейс зубчастого приводу	100A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS