


Редуктор EMGA-160-P-G5-SAS-140

Номер деталі: 552201

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	160 mm
Розмір фланця двигуна	140 mm
Торсіонний люфт	0.1 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	5:1
Максимальна швидкість приводу	6500 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	450 Nm
Момент інерції маси, редуктор	6.07 kgcm ²
Максимальний вихідний крутний момент	720 Nm
Максимальна ефективність	98 %
Жорсткість на скручування	38 Nm/arcmin
Вага продукту	18000 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	160G
Інтерфейс зубчастого приводу	140A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS