


Пневморозподільник NVF3-МОН-5/2-К..+MSFG-24

Номер деталі: 552430

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/2 моностабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Ширина	53 mm
Стандартна номінальна витрата	900 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	Монтажна плита
Робоча напруга	24 V DC
Робочий тиск	2 bar...10 bar
Конструкція	поршневий золотник
Тип скидання	Пружина механічна
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Номінальний розмір	7 mm
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Допоміжне ручне керування	З блокуванням
Тип контролю	Пілот
Напрямок потоку	Не реверсивні
Пілотний тиск	2 bar...10 bar
b значення	0.33
Значення C	3 l/sbar
Час відключення	38 ms
Час увімкнення	13 ms
Характеристики котушки	42 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 9,0 VA, утримуюча потужність 7,0 VA
Допустимі коливання частоти	+/- 10 %
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III

Особливості	Значення
Температура середовища	-10 °С...60 °С
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Температура навколишнього середовища	-5 °С...40 °С
Вага продукту	335 g
Тип кріплення	На плиті
Під'єднання вентиляційного отвору	внутрішній
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском