



# Розподільник з роликовим важелем RWB-3-1/8

Номер деталі: 552432

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Стандартна номінальна витрата	120 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	G1/8
Робочий тиск	3.5 bar...8 bar
Конструкція	сідло поршня
Номінальний розмір	3.5 mm
Тип контролю	Пілот
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Сила приведення в дію	3.1 N
Вага продукту	160 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/8
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований