


Роз'єм VABM-C7-12G-G18-9

Номер деталі: 552668

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	9
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Вага продукту	231 g
Підключення пілотного повітря 12	M3
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав