

Роз'єм мультипіновий NECA-S1G9-P9-MP3

Номер деталі: 552703

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Вага продукту	60 g
Електричне підключення 1	Роз'єм, Sub-D, 9-pin
Електричне підключення 2	Гвинтова клемма, 9-контактна
Діапазон робочої напруги постійного струму	21.6 V...26.4 V
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Струмове навантаження при 40 °C	1 A
Допустимий діаметр кабелю	5 mm...10 mm
Перетин з'єднання	0.34 mm ² ...1 mm ²
Зверніть увагу на переріз з'єднання	0,34-0,5 mm ² при використанні наконечників
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	95 % Не конденсується
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріал накидної гайки	Латунь
Матеріал гвинтів	Сталь
Матеріальні ущільнення	NBR