


# Оптоволоконний кабель SOOC-TB-P-M4-1-R15

Номер деталі: 552825

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Метод вимірювання	Давач наскрізного променя
Мінімальний діаметр предмета	0.2 mm
Оптоволоконний кабель - особливості	точність
Діапазон робочий	120 mm
Температура навколишнього середовища	-55 °C...70 °C
Розмір головки	M4
Довжина оптоволоконна	1 m
Мінімальний радіус вигину	15 mm
Максимальний момент дотягування	2 Nm
Зовнішній Ø	2.2 mm
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал оптоволоконного кабеля	PE
Ступінь захисту	IP66
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III