

Оптоволоконний кабель SOOC-DS-C-M4-2-R15

Номер деталі: 552842

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Метод вимірювання	Дифузійний давач
Мінімальний діаметр предмета	0.1 mm
Оптоволоконний кабель - особливості	Коаксіальний
Діапазон робочий	75 mm
Температура навколишнього середовища	-55 °C...70 °C
Розмір головки	M4
Довжина оптоволоконна	2 m
Мінімальний радіус вигину	15 mm
Максимальний момент дотягування	2 Nm
Зовнішній Ø	1.25 mm
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Матеріал оптоволоконного кабеля	PE
Ступінь захисту	IP66
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III