

Оптоволоконний кабель SOOC-DS-F-M4-2-R2

Номер деталі: 552843

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Метод вимірювання	Дифузійний давач
Мінімальний діаметр предмета	0.1 mm
Оптоволоконний кабель - особливості	Гнучкий
Діапазон робочий	130 mm
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Розмір головки	M4
Довжина оптоволоконна	2 m
Мінімальний радіус вигину	2 mm
Максимальний момент дотягування	2 Nm
Зовнішній Ø	1.3 mm
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал оптоволоконного кабеля	PE
Ступінь захисту	IP66
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III