


Поворотне кріплення CRSBN-20/25

Номер деталі: 552904

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Розмір | 20/25 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 4 - особливо сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C...90 °C |
| Вага продукту | 228 g |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал кріпильного кільця | Високолегована сталь |
| Матеріал кріплення | високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал болта | Високолегована сталь |
| Матеріал підшипника | PE |
| Матеріал гайки | Високолегована сталь |
| Матеріал гвинтів | Високолегована сталь |