


Підвищувач тиску DPA-40-10-CRVZS2

Номер деталі: 552928

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ø поршня	40 мм
Обсяг	2 л
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Двпоршневий підсилювач тиску З ресивером для стисненого повітря з манометром Із зворотним клапаном
манометр	з манометром
Вихідний тиск 2	0.45 МПа...1 МПа 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Робочий тиск	0.25 МПа...0.8 МПа 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Діапазон регулювання тиску	0.45 МПа...1 МПа 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Тиск на вході 1	2 bar...8 bar 0.2 МПа...0.8 МПа 29 psi...116 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Вага продукту	4400 g
Тип кріплення	Зі шлицевими гайками
Пневматичний порт 1	QS-10
Пневматичне з'єднання 2	KD4
Пневматичний порт 3	Глушник
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріал резервуара стисненого повітря	високолегована нержавіюча сталь