


Роз'єм MHJ9-P16

Номер деталі: 553125

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	10 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	16 Можливі версії відповідно до вимог замовника
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Вага продукту	428 g
Тип кріплення	3 кронштейном
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	M7
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Анодований алюмінієвий сплав