


# Безконтактний вимикач SIEF-M12B-PS-S-L

Номер деталі: 553541

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	круглий
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Номинальна відстань переключення	3 mm
Температура навколишнього середовища	-30 °C...85 °C
Повторюваність	0.16 mm
Комутаційний вихід	PNP
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Максимальна частота комутації DC	3000 Hz
Максимальний вихідний струм	200 mA
Захист від короткого замикання	синхронування
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 V...30 V
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення	3-pin M12x1 Роз'єм
Матеріал корпусу роз'єму	Латунь Хромований
Розмір	M12
Тип установки	Датчик на рівні з поверхнею
Вага продукту	24 g
Матеріал корпусу	Латунь Хромований
Індикація стану перемикачання	Світлодіод LED жовтий
Ступінь захисту	IP68
Стійкість до магнітних полів	постійне і змінне магнітне поле
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Вибір додаткової інформації про давач	з коефіцієнтом зменшення 1 - стійкий до магнітного поля
Вибір версії датчика	Стандартна