



# Безконтактний вимикач SIEF-M12B-NS-K-L

Номер деталі: 553544

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	круглий
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Номинальна відстань переключення	3 mm
Температура навколишнього середовища	-30 °C...70 °C
Повторюваність	0.16 mm
Комутаційний вихід	NPN
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Максимальна частота комутації DC	3000 Hz
Максимальний вихідний струм	200 mA
Захист від короткого замикання	синхронування
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 V...30 V
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення	3-жильний кабель
Довжина кабелю	2.5 m
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PU)
Розмір	M12
Тип установки	Датчик на рівні з поверхнею
Вага продукту	105 g
Матеріал корпусу	Латунь TPE-O Хромований
Індикація стану перемикачання	Світлодіод LED жовтий
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP68
Стійкість до магнітних полів	постійне і змінне магнітне поле
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3
Вибір додаткової інформації про давач	з коефіцієнтом зменшення 1 - стійкий до магнітного поля
Вибір версії датчика	Стандартна