

Пластикова трубка PUN

Номер деталі: 553573

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	3 mm...16 mm
Внутрішній Ø	2 mm...11 mm
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...30 bar
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Колір	синій Коричневий Жовтий зелений Натуральний червоний Чорний Срібло Напівпрозорий блакитний напівпрозорий жовтий Напівпрозорий зелений Напівпрозорий червоний напівпрозорий чорний Білий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-U(PU)