

Пластикова трубка PAN

Номер деталі: 553610

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	4 mm...16 mm
Внутрішній Ø	2.5 mm... 12 mm
Відповідає стандарту	DIN 73378-PA12-PHL
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...35 bar
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Мінеральна олива
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-60 °C...100 °C
Колір	синій Коричневий Жовтий зелений Натуральний червоний Чорний Срібло Білий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PA12-P TPE-A