

Пластикова трубка PEN

Номер деталі: 553769

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	4 mm...16 mm
Внутрішній Ø	2.7 mm...10.8 mm
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...10 bar
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода згідно декларації виробника на www.festo.com
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-30 °C...60 °C
Колір	синій Жовтий зелений Натуральний червоний Чорний Срібло Білий
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PE