

Пластикова трубка PAN-8X1,25-SI-400

Номер деталі: 553890

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	8 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	43 mm
Внутрішній Ø	5.9 mm
Мінімальний радіус вигину	22 mm
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Дозвіл	TÜV
Морська класифікація	Див. сертифікат
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Вага виробу за довжиною	0.024 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 8 mm Для ніпеля внут. Ø 6 mm з накладною гайкою Для ніпеля внут. Ø 6 mm
Колір	Срібло
Твердість по шкалі Shore	D 55 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-A