

Пластикова трубка PAN-12X1,75-SW

Номер деталі: 553916

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Зовнішній Ø | 12 mm |
| Радіус вигину, що залежить від витрати | 64 mm |
| Внутрішній Ø | 8.4 mm |
| Мінімальний радіус вигину | 29 mm |
| Властивості трубки | підходить для енергетичних ланцюгів |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi |
| Дозвіл | TÜV |
| Орган сертифікації | B 013277 0506 00 |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -30 °C...80 °C |
| Вага виробу за довжиною | 0.06 kg/m |
| Пневматичне з'єднання | Для цангового фітинга зовн. Ø 12 mm |
| Колір | Чорний |
| Твердість по шкалі Shore | D 55 +/-3 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал трубки | TPE-A |