

# Пластикова трубка PAN-16X2-GE

Номер деталі: 553935

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                               | 16 mm                                                               |
| Радіус вигину, що залежить від витрати    | 94 mm                                                               |
| Внутрішній Ø                              | 12 mm                                                               |
| Мінімальний радіус вигину                 | 67 mm                                                               |
| Властивості трубки                        | підходить для енергетичних ланцюгів                                 |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Дозвіл                                    | TÜV                                                                 |
| Орган сертифікації                        | B 013277 0506 00                                                    |
| Робоче середовище                         | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]                     |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Температура навколишнього середовища      | -30 °C...80 °C                                                      |
| Вага виробу за довжиною                   | 0.092 kg/m                                                          |
| Пневматичне з'єднання                     | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 16 mm                           |
| Колір                                     | Жовтий                                                              |
| Твердість по шкалі Shore                  | D 55 +/-3                                                           |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS                                                  |
| Матеріал трубки                           | TPE-A                                                               |